

Standsäule 1/2" UniFlex 2 x Durchgangsarmatur Press-Turn Gas über Eck (90°)

nach DIN 12918 Teil 2

Einsatzbereich

- vertikaler Einbau stehend • Tischmontage

Details

- Sicherheitsbedienung Press-Turn
- Befestigungssatz inkl. Verdrehsicherungsstifte

Material

- Ventilgehäuse Messing warmgepresst
- pulverbeschichtet BROEN Polycoat 2700 (RAL 8500)

Normen und Richtlinien

- Befestigungsgewinde nach DIN ISO 228

Hinweis


- bei der Installation sind die Anforderungen der DIN 12918 Teil 2 und der TRGI zu beachten

Anschluss


- UniFlex

Option

- Anschlussgewinde FIS gem. Übersicht 99G0003
- Anschlussschlauch gem. Übersicht 99G0005




Weitere Anschlussmöglichkeiten



G: 2532 019 1031-14
LPG: 2532 019 1032-14

- mit Verschlusskupplung
G: 2532 048 1031-14
LPG 2532 048 1032-14



BROEN LAB Group · Skovvej 30 · DK-5610 Assens
Tel.: +45 63 73 22 52 · Fax: +45 64 71 24 76
www.broen.com lab@broen.com